



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing may not be copied or made available to a third party

Montierte Ansicht nur zur Verdeutlichung /  
Mounted view just for clarification

Explosionsansicht / Explosion view

Hinweis:  
Die HOLDX RS kann auch mit Kabelabgang  
nach unten angeschraubt werden /  
The HOLDX RS can also be screwed on with  
the cable outlet facing downwards




Für die M6 Linsenkopfschrauben wird der Bit TX30H verwendet /  
The TX30H bit is used for the M6 pan-head screws  
Die Nutensteine müssen für die Montage der HOLDX in der Profilkante gedreht sein /  
The sliding blocks must be turned in the profile groove for mounting the HOLDX  
HOLDX ist nicht in diesem Artikel vorhanden / HOLDX is not present in this article

		Oberfl./ Surface:		Werkstoff / Material:	
		Allgemeintoleranzen / general tolerances: <b>DIN ISO 2768-m-K</b>		Kanten / Edges: DIN ISO 13715	
<b>Geprüft und Freigegeben</b>		Erstellt/ Created	Datum/Date	Name	Benennung/ Description <b>Montageanleitung für Flügeltüre/ Assembly Instruction for hinged door HOLDX RS-Z-MF1 mit Handgriff / with handle</b>
			14.01.22	WS	
		Abt.: Konstruktion Schutzhäuser			
		Maßstab/scale:	Gewicht/weight [kg]		
			0,338		
		Blattformat/ Sheet size		Art.- Nr. / Item-No.:	Rev.
		A3		SP-X-71-002-02	a
		Blatt/sheet 1 von/of 2			
Nr.	Änderung/ modification	Datum/Date	Name		
			Zeppelinweg 4, 78549 Spaichingen - www.safety-products.de		


Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing may not be copied or made available to a third party

Montierte Ansicht / Mounted view



Explosionsansicht / Explosion view




2x Linsenkopfschraube mit Pin M8x12  
Anzugsmoment 15Nm


2x Senkkopfschraube M8x14  
Anzugsmoment / Bolting torque 15Nm


Anzugsmoment der Schrauben mit Nutensteine / Bolting torque 15Nm

Verpackungseinheit / Packaging unit



Schraubensatz für HOLDX montage / Screw set for HOLDX mounting (Pos90)



 <b>Safety System Products</b>		Oberfl./ Surface:		Werkstoff / Material:	
		Allgemeintoleranzen / general tolerances: <b>DIN ISO 2768-m-K</b>		Kanten / Edges: DIN ISO 13715	
<b>Geprüft und Freigegeben</b>		Erstellt/ Created	Datum/Date	Name	Benennung/ Description <b>Montageanleitung für Flügeltüre /                  Assembly Instruction for hinged door                  HOLDX RS-Z-MF1 mit Handgriff /                  with handle</b>
-		14.01.22	WS	Abt.: Konstruktion Schutzhäuserung	
-		Maßstab/scale:		Gewicht/weight [kg]	Art.- Nr. / Item-No.: <b>SP-X-71-002-02</b>
-		-		<b>0,338</b>	
-		Blattformat/ Sheet size		<b>A3</b>	Rev. <b>a</b>
-		-		Blatt/sheet 2 von/of 2	
Nr.	Änderung/ modification	Datum/Date	Name		
		Zeppelinweg 4, 78549 Spaichingen - www.safety-products.de			