


CLAMPING RANGE Ø22.0 - 32.0 [0.87 - 1.26]
SHIELDING DIAMETER 18.0 - 27.0 [0.71 - 1.06]

6	1	PG 36 GLAND CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 36 SEAL	CR
4	1	PG 36 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 36/M40 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 36/M40 EMC GLAND SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 36/NPT 1 1/4\" EMC GLAND BODY (TL20)	Brass (Nickel Plated)
No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
Part List / Parça Listesi			

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Required By İsteyen	Approved By Onaylayan
----------------------	-----------	-----------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------

Drawing Number / Resim No		NPT 1 1/4" EMC RAKOR (PG36) TL20					
Reference Number / Ref. No		NPT 1 1/4" EMC CABLE GLAND (PG36) TL20					
Bimed Code / Bimed Kodu		BNEM-E5 (NPT1 1/4"T)					
Customer Code / Müşteri Kodu		Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	247,275 g	
Designed by / Tasarlayan		Nursel ORAL	-	-	Undefined Tolerances according to Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)	Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
Drawn by / Çizen		Mustafa KOCAOĞLU	13.12.2012			0.5s...<3	±0,05
Approved by / Onaylayan		Yılmaz ALBUKREK	-			3s...<6	±0,05
Scale / Ölçek		Form		bimed			
1.8:1		A3				6s...<30	±0,1
						30s...<120	±0,15
						120s...<400	±0,2