



CLAMPING RANGE Ø34.0 - 44.0 [1.34 - 1.73]
SHIELDING DIAMETER 30.0 - 40.0 [1.18 - 1.57]

6	1	PG 48 GLAND CAP (4.VER)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG48 SEAL	CR
4	1	PG 48 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 48/M63 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 48/M63 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 48/NPT 2\" EMC GLAND BODY (TL22)	Brass (Nickel Plated)
No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
Part List / Parça Listesi			

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Required By İsteyen	Aproved By Onaylayan
----------------------	-----------	-----------------	---------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------

Drawing Number / Resim No		NPT 2" EMC RAKOR (PG48) TL22					
Reference Number / Ref. No		NPT 2" EMC CABLE GLAND (PG48) TL22					
Bimed Code / Bimed Kodu		BNEM-E7 (NPT2" T)					
Customer Code / Müşteri Kodu		Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	743,212 g	
Designed by / Tasarlayan		Nursel ORAL	-	-	-	Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
Drawn by / Çizen		Mustafa KOCAOĞLU	13.12.2012				
Approved by / Onaylayan		Yılmaz ALBUKREK	-				
Scale / Ölçek	Form					Undefined Tolerances according to Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-4)	
1.5:1	A3						