
Do not scale ! / Resim üzerinden ölçü almayınız !
The dimensions, other than given in our web-site and catalogs are subject to change without prior notice. / Katalog ve web sitelerimizde verilenler dışında kalan ölçüler haber vermeksizin değiştirilebilir.

Revision History / Revizyon Tarihçesi					
No Nu.	Date Tarih	Request No Talep Nu.	Revision Revizyon	Realised By Gerçekleştiren	Approved By Onaylayan
2	09.10.2019	2530	Body and w asher designs have been changed. Gövde ve rondela tasarımı değiştirildi.	M.KOCAOĞLU	N.ORAL



A-A

B M EHG 1 - 03 (10,0) - L

Thread Type
M=Metric thread


Serie Designation
E=EMC Gland

Material
1=303 (1.4305 AISI 303)
2=304 (1.4301 AISI 304)
3=304L (1.4307 AISI 304L)
4=316 (1.4401 AISI 316)
5=316L (1.4404 AISI 316L)


Gland Sizes
03=M25

Thread length
(optional)
(if not standard TL)


Accessory Code
Blank=Without locknut
L=With locknut



B-B



CLAMPING RANGE= min.Ø12.0 - max.Ø17.0mm



No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
10	1	M25x1.5 EMC LOCKNUT	Stainless Steel
9	1	M25 HYGIENIC GLAND SEAL WASHER	EPDM(Food Contact Grade)
8	1	M25 HYGIENIC GLAND PISTON RING INOX	Stainless Spring Steel
7	1	M25x1.5 EMC HYGIENIC GLAND BODY TL10 INOX	Stainless Steel
5	1	M25 EMC HYGIENIC GLAND PRESSURE RING INOX	Stainless Steel
6	1	M25 EMC HYGIENIC GLAND SPRING	CuBe (Tin Plated)
4	1	M25 EMC HYGIENIC GLAND CABLE CLAMPING RING	POM(Hostaform C13031)
3	1	M25 HYGIENIC GLAND CONICAL RING INOX	Stainless Steel
2	1	M25 HYGIENIC GLAND SEAL	EPDM(Food Contact Grade)
1	1	M25 EMC HYGIENIC GLAND CAP INOX	Stainless Steel

Part List / Parça Listesi

Drawing Number / Resim No	11318	Reference Number / Ref. No	-	Date / Tarih	
1st Discl.Request #/Y.Yn.Tal.No	2378	Designed by / Tasarlayan	Mustafa KOCAOĞLU	19.07.2019	
Bimed Code / Bimed Kodu	BMEHG1-03-L	Approved by / Onaylayan	Nursel ORAL	19.07.2019	

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

M25x1.5 EMC HYGIENIC GLAND TL10 INOX WITH LOCKNUT
M25x1.5 EMC HİJYENİK RAKOR TL10 INOX SOMUNLU

bimed

Volume/Hacim	Mass / Ağırlık	Material / Malzeme
17235 mm^3	-	-

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...≤3	±0,05
3<...≤6	±0,05
6<...≤30	±0,10
30<...≤120	±0,15
120<...≤400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\HYGIENIC RAKORLAR\M25x1.5 HİJYENİK RAKOR\EMC\M25x1.5 EMC HİJYENİK RAKOR TL10 INOX SOMUNLU.idw