


Do not scale ! / Resim üzerinden ölçü almayınız !
The dimensions, other than given in our web-site and catalogs are subject to change without prior notice. / Katalog ve web sitelerimizde verilenler dışında kalan ölçüler haber vermeksizin değiştirilebilir.

Revision History / Revizyon Tarihçesi					
No Nu.	Date Tarih	Request No Talep Nu.	Revision Revizyon	Realised By Gerçekleştiren	Approved By Onaylayan
1	07.05.2019	2215	Conta ile oring için EPDM (Polycomp EE796S), üst plastik için PA6 (FRIANYL V0 GY 7035/Y) malzeme alternatifi eklenmiştir.	K.SERT	N.ORAL







CLAMPING RANGE Ø7.5 - 14.0MM [0.30 - 0.55]
SHIELDING DIAMETER 5.5 - 11.5 [0.22 - 0.45]

Stock Code Stok kodu	Stock Name Stok Adı	Seal Material Conta Malzemesi	Plastic Insert Material Plastik İnsert Malzemesi	O-ring Material O-ring Malzemesi
BMEM-E2(M20T)(TL8)	M20x1.5 EMC CABLE GLAND EURO(PG16) TL8 M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG16) TL8	CR	PA 6 V2	NBR
R-BMEM-E2(M20T)(TL8)	M20x1.5 EMC CABLE GLAND EURO(PG16) TL8 (RAILWAY)(EPDM) M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG16) TL8 (RAILWAY)(EPDM)	EPDM (Polycomp EE796S)	PA6 (FRIANYL V0 GY 7035/Y)	EPDM (Polycomp EE796S)
BMEMXS-E2(M20T)TL8(304L)	M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG16) TL8 INOX304L SİL. M20x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO)(PG16) TL8 INOX 304L SİL	VMQ	PA 6 V2	VMQ
BMEMX-E2(M20T)(TL8)	M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG16) TL8 INOX M20x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO)(PG16) TL8 INOX	CR	PA 6 V2	NBR

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
7	1	O-RING Ø16x1.78	NBR, VMQ, EPDM (Polycomp EE796S)
6	1	PG 16 METAL CABLE GLAND CAP (4.VER)	Brass (Nickel Plated),Stainless Steel
5	1	PG16 SEAL	CR, VMQ, EPDM (Polycomp EE796S)
4	1	PG 16 PLASTIC INSERT (4.VERSIYON)	PA6 V2 or PA6 (FRIANYL V0 GY 7035/Y)
3	1	PG16/M20 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated),Stainless Steel
2	1	PG 16/M20 EMC GLAND SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 16/M20x1.5 EMC GLAND BODY (TL8)	Brass (Nickel Plated),Stainless Steel

Part List / Parça Listesi

Drawing Number / Resim No	10872	Reference Number / Ref. No	-	Date / Tarih	
1st Discl.Request #/Y.Yn.Tal.No	-	Designed by / Tasarlayan	Mustafa KOCAOĞLU	03.08.2012	
Bimed Code / Bimed Kodu	See Table	Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-	

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Material / Malzeme		
See Table Tabloya Bakınız	Volume/Hacim	Mass / Ağırlık
	8354 mm^3	-

See Table
Tabloya Bakınız

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...≤3	±0,05
3<...≤6	±0,05
6<...≤30	±0,10
30<...≤120	±0,15
120<...≤400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\9 GEN CABLE GLANDS\PG 16 - M20 EMC (UZUN YAYLI)\M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG16) TL8.idw