


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALAR\12 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG 13.5 - M20 EMC (UZUN YAYLI)\M20x1.5 EMC RAKOR EURO (PG13,5) TL6.idw



A-A





CLAMPING RANGE Ø6.0 - 12.0MM [0.24 - 0.47]
SHIELDING DIAMETER 4.5 - 10.0 [0.18 - 0.39]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	O-RING Ø16x1.78	NBR
6	1	PG 13.5 GLANDS CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 13.5 RUBBER SEALING	CR
4	1	PG 13,5 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 13,5/M20 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 13.5/M20 EMC SPRING	Copper, Alloy
1	1	PG 13.5 - M20x1.5 EMC GLAN BODY (TL6)	Brass (Nickel Plated)

PARTS LIST

Reference Number / Referans No	xxx	**bimed teknik**			
Drawing Number / Resim No	TASLAK 01				
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Undefined Tolerances acc. to/ Belirtilmeyen Toleranslar
Drawn by / Çizen	M.KOCAOĞLU	06.08.2012		.	
Designed by / Tasarlayan	Yılmaz ALBUKREK				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK				
Scale / Ölçek 2:1	Form A3	M20x1.5 EMC KABLO RAKORU (EURO) (PG13,5) TL6 M20x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO) (PG13,5) TL6			
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-E2S(M20T)TL6	Customer Code / Müşteri Kodu	xxx		