


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALARI\2 BOYUTLU DOSYALARI\4 GEN CABLE GLANDS\PG 29 - M32 EMC (UZUN YAYLI)\M32x1.5 EMC RAKOR EURO (PG29) TL9.idw



A-A





CLAMPING RANGE Ø16.0 - 25.0MM [0.63 - 0.98]
SHIELDING DIAMETER 12.0 - 20.0 [0.47 - 0.79]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	Ø26x2.0 O-RING	NBR
6	1	PG 29 GLANDS CAP (4. VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 29 SEAL	CR
4	1	PG 29 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 29/M32 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 29/M32 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 29/M32x1.5 EMC CABLE GLAND BODY (TL9)	Brass (Nickel Plated)

PARTS LIST

Reference Number / Referans No	xxx	**bimed teknik**			
Drawing Number / Resim No	TASLAK 01				
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Undefined Tolerances acc. to/ Belirtilmeyen Toleranslar
Drawn by / Çizen	N.ORAL	06.08.2012			
Designed by / Tasarlayan	Yılmaz ALBUKREK				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK				
Scale / Ölçek: 2:1	Form: A3	M32x1.5 EMC RAKOR EURO (PG29) TL9 M32x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO)(PG29) TL9			
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-E4(M32T)TL9	Customer Code / Müşteri Kodu	xxx		