


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALARI\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG 36 - M40 EMC (UZUN YAYLI)\M40x1.5 EMC RAKOR EURO (PG36) TL9.idw



A-A





CLAMPING RANGE Ø22.0 - 32.0MM [0.87 - 1.26]
SHIELDING DIAMETER 18.0 - 27.0 [0.71 - 1.06]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	Ø35x2.0mm O-RING	NBR
6	1	PG 36 GLAND CAP (4.VERSION)	Brass (nickel plated)
5	1	PG 36 SEAL	CR
4	1	PG 36 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 36/M40 EMC PRESSURE RING	Brass (nickel plated)
2	1	PG 36/M40 EMC GLAND SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 36/M40x1.5 EMC CABLE GLAND BODY (TL9)	Brass (nickel plated)

Parts List

Reference Number / Referans No		**bimed teknik**		
Drawing Number / Resim No	TASLAK 00			
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme
Drawn by / Çizen	M.KOCAOĞLU	03.08.2012		
Designed by / Tasarlayan	B. ALKAYA			
Approved by / Onaylayan	Y. ALBUKREK			
Scale / Ölçek 1.8:1	Form A3	M40x1.5 EMC RAKOR EURO (PG36) TL9 M40x1.5 EMC CABLE GLANDS EURO (PG36) TL9		
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-E5 (M40T) TL9	Customer Code / Müşteri Kodu	.	