


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALARI\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG 42 - M50 EMC (UZUN YAYLI)\Assembly1.idw



A-A





CLAMPING RANGE Ø30.0 - 38.0MM [1.18 - 1.50]
SHIELDING DIAMETER 26.0 - 34.0 [1.02 - 1.34]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	Ø45.0x2.0mm O-RING	NBR
6	1	PG 42 GLANDS CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG42 SEAL	CR
4	1	PG 42 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 42/M50 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 42/M50 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 42/M50x1.5 EMC CABLE GLAND BODY (TL9)	Brass (Nickel Plated)

PARTS LIST

Reference Number / Referans No	xxx	**bimed teknik**			
Drawing Number / Resim No	TASLAK 00				
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Undefined Tolerances acc. to/ Belirtilmeyen Toleranslar
Drawn by / Çizen	M.KOCAOĞLU	08.08.2012		...	
Designed by / Tasarlayan	Yılmaz ALBUKREK				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK				
Scale / Ölçek 2:1	Form A3	M50x1.5 EMC RAKOR EURO (PG42) TL9 M50x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO)(PG42) TL9			..
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-E6(M50T)TL9	Customer Code / Müşteri Kodu	xxx		

10.07.2009 14:35