


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALARI\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\M72 - M63 EMC (UZUN YAYLI)\M72 x 2.0 - M63 x 1.5 EMC MONTAJ (UZUN YAYLI).ipt.idw







CLAMPING RANGE Ø34.0 - 44.0MM [1.34 - 1.73]
SHIELDING DIAMETER 30.0 - 40.0 [1.18 - 1.57]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	Ø54x2.6 O-RING	NBR
6	1	M72x2.0 BRASS CAP (4.VER)	Brass (Nickel Plated)
5	1	M72 SEALING (37-53)	CR
4	1	M72 PLASTIC INSERT (4.VER)	PA6 V2
3	1	M72x2/M63x1.5 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	M72x2/M63x1.5 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	M72x2/M63x1.5 EMC GLANDS BODY (TL10)	Brass (Nickel Plated)

PARTS LIST

Reference Number / Referans No	xxx	bimed teknik	
Drawing Number / Resim No	TASLAK 00		
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih:	Signature / İmza:
Drawn by / Çizen	Gürhan SELÇUK	17.02.2009	
Designed by / Tasarlayan	.		
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK		
Material / Malzeme: .			
Scale / Ölçek: 2:1	Form: A3	M63x1.5 EMC RAKOR EURO (M72) TL10 M63x1.5 EMC CABLE GLANDS EURO (M72) TL10	
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-E7L(M63T)	Customer Code / Müşteri Kodu: xxx	

Undefined Tolerances acc. to/ Belirtilmeyen Toleranslar: ...

10.02.201009:10