


P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALARI\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG 7 - M12 EMC (UZUN YAYLI)\M12x1.5 EMC RAKOR EURO (PG7) TL6.idw







CLAMPING RANGE Ø3.0 - 6.5MM [0.12 - 0.26]
SHIELDING DIAMETER 2.0 - 5.0 [0.08 - 0.20]

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
7	1	O-RING Ø9.5x1.5	NBR
6	1	PG 7 GLANDS CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 7 RUBBER SEALING	CR
4	1	PG 7 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 7/M12 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG7 / M12 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 7/M12x1.5 EMC CABLE GLAND BODY(TL6)	Brass (Nickel Plated)

PARTS LIST

Reference Number / Referans No	.	**bimed teknik**		
Drawing Number / Resim No	TASLAK 02			
Revision Number / Değişiklik No	00	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme
Drawn by / Çizen	N.ORAL	03.08.2012		.
Designed by / Tasarlayan	Yılmaz ALBUKREK			
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK			
Scale / Ölçek 4.5:1	Form A3	M12x1.5 EMC RAKOR EURO (PG7) TL6 M12x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO) (PG7) TL6		Undefined Tolerances acc. to/ Belirtilmeyen Toleranslar .
Bimed Code-/ Bimed Kodu	BMEM-ES(M12T)TL6	Customer Code / Müşteri Kodu	.	

22.10.2009 09:36