




A-A





CLAMPING RANGE Ø6.0 - 12.0 [0.24 - 0.47]
SHIELDING DIAMETER 4.5 - 10.0 [0.18 - 0.39]

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
6	1	PG 13.5 GLANDS CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 13.5 RUBBER SEALING	CR
4	1	PG 13,5 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 13,5/M20 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 13.5/M20 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 13.5/NPT 1/2" EMC GLAND BODY (TL15)	Brass (Nickel Plated)

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Requred By İsteyen	Aproved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	-	NPT 1/2" EMC RAKOR (PG13.5) TL15 NPT 1/2" EMC CABLE GLAND (PG13.5) TL15				
Reference Number / Ref. No	-					
Bimed Code / Bimed Kodu	BNEM-E2S (NPT1/2"T)					
Customer Code / Müşteri Kodu	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	68,342 g
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	12.12.2012				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-				
Scale / Ölçek: 3:1	Form: A3					

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

bimed

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\NPT MONTAJLAR\NPT 1-2 EMC RAKOR (PG13.5) TL15.idw