

Screwless DINnectors Cross Reference

Allen-Bradley Part Number	Screwless DINnectors Part Number
1492-R4	DN-Q10-A
1492-R4-B	DN-Q10B-A
1492-R3	DN-Q12-A
1492-R3T	DN-Q12-1-2-A
1492-R3Q	DN-Q12-2-2-A
1492-R3-B	DN-Q12B-A
1492-R3T-B	DN-Q12B-1-2-A
1492-R3Q-B	DN-Q12B-2-2-A
1492-R6	DN-Q8-A
1492-R6-B	DN-Q8B-A
1492-RD3	DN-QD12-A
1492-RD3-B	DN-QD12B-A
1492-RD3C	DN-QD12X-A
1492-TC4	DN-QEC10
1492-RG4	DN-QG10
1492-RG3	DN-QG12
1492-RG6	DN-QG8
1492-SM5x9	DN-QL100
1492-SM5x9	DN-QLB
1492-RG3T	DN-QG12-1-2
1492-RG3Q	DN-QG12-2-2
1492-RKD3	DN-QKBD12-A

Phoenix Part Number	Screwless DINnectors Part Number
3031364	DN-Q10-A
3031377	DN-Q10B-A
3031212	DN-Q12-A
3031241	DN-Q12-1-2-A
3031306	DN-Q12-2-2-A
3031225	DN-Q12B-A
3031254	DN-Q12B-1-2-A
3031319	DN-Q12B-2-2-A
3031487	DN-Q8-A
3031490	DN-Q8B-A
3031270	DN-QD12-A
3031283	DN-QD12B-A
3031539	DN-QD12X-A
3030420	DN-QEC10
3031380	DN-QG10
3031238	DN-QG12
3031500	DN-QG8
1050211	DN-QL100
1050004	DN-QLB
3104013	DN-QG12-1-2
3031267	DN-QG12-2-2
3031322	DN-QKBD12-A

Wago Part Number	Screwless DINnectors Part Number
282-901	DN-Q10-A
282-904	DN-Q10B-A
280-901	DN-Q12-A
280-681	DN-Q12-1-2-A
280-833	DN-Q12-2-2-A
280-904	DN-Q12B-A
280-684	DN-Q12B-1-2-A
280-834	DN-Q12B-2-2-A
284-601	DN-Q8-A
284-604	DN-Q8B-A
281-619	DN-QD12-A
281-629	DN-QD12B-A
N/A	DN-QD12X-A
282-325	DN-QEC10
282-907	DN-QG10
281-907	DN-QG12
284-907	DN-QG8
N/A	DN-QL100
209-xxx	DN-QLB
279-687	DN-QG12-1-2
279-837	DN-QG12-2-2
280-870	DN-QKBD12-A

Weidmuller Part Number	Screwless DINnectors Part Number
163205	DN-Q10-A
163206	DN-Q10B-A
160851	DN-Q12-A
160854	DN-Q12-1-2-A
160857	DN-Q12-2-2-A
160852	DN-Q12B-A
160855	DN-Q12B-1-2-A
160858	DN-Q12B-2-2-A
160862	DN-Q8-A
160863	DN-Q8B-A
167430	DN-QD12-A
167863	DN-QD12B-A
168999	DN-QD12X-A
163209	DN-QEC10
163208	DN-QG10
160864	DN-QG12
160867	DN-QG8
161000	DN-QL100
161000	DN-QLB
160865	DN-QG12-1-2
160866	DN-QG12-2-2
160868	DN-QKBD12-A