





A-A



## *CLAMPING RANGE Ø30.0 - 38.0 [1.18 - 1.5]*
## *SHIELDING DIAMETER 26.0 - 34.0 [1.02 - 1.34]*

| No/Nu. | Qty/Ad. | Part Name/Parça Adı | Material/Malzeme |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | PG 42 GLANDS CAP (4.VERSION) | Brass (Nickel Plated) |
| 5 | 1 | PG42 SEAL | CR |
| 4 | 1 | PG 42 PLASTIC INSERT (4.VERSION) | PA6 V2 |
| 3 | 1 | PG 42/M50 EMC PRESSURE RING | Brass (Nickel Plated) |
| 2 | 1 | PG 42/M50 EMC SPRING | CuBe (Tin Plated) |
| 1 | 1 | PG 42-NPT 1 1-2 EMC RAKOR GOVDESI (TL22) REV SS | Brass (Nickel Plated) |

Part List / Parça Listesi

| Revision Revizyon | No Nu. | Letter Harfi | Date Tarih | Realised By Gerçekleştiren | Requred By İsteyen | Aproved By Onaylayan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing Number / Resim No | - | NPT 1 1/2" EMC RAKOR (PG42) TL22 | | | | |
| Reference Number / Ref. No | - | NPT 1 1/2" EMC CABLE GLAND (PG42) TL22 | | | | |
| Bimed Code / Bimed Kodu | BNEM-E6 (NPT1 1/2"T) | | | | | |
| Customer Code / Müşteri Kodu | - | Date / Tarih | Signature / İmza | Material / Malzeme | Mass / Ağırlık | 535,314 g |
| Designed by / Tasarlayan | Nursel ORAL | - | | - | | |
| Drawn by / Çizen | Mustafa KOCAOĞLU | 17.12.2012 | | | | |
| Approved by / Onaylayan | Yılmaz ALBUKREK | - | | | | |
| Scale / Ölçek: 1.5:1 | Form: A3 | | | | | |

| Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f) | Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları | Value Değer |
|---|---|---|
| | 0,5≤...<3 | ±0,05 |
| | 3≤...<6 | ±0,05 |
| | 6≤...<30 | ±0,10 |
| | 30≤...<120 | ±0,15 |
| | 120≤...<400 | ±0,20 |

bimed

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\NPT MONTAJLAR\NPT 1 1-2 EMC RAKOR (PG42) TL22.idw