











	450 V 32 A T 85	0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> , solid 1.50 ... 4 mm <sup>2</sup> , stranded
	450 V 32 A T 85	0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> , solid 1.50 ... 4 mm <sup>2</sup> , stranded
 LISTED Splicing Wire Connector 667 F	600 V max. building wire 1000 V max. signs or luminaires Temperature rating of insulating material max. 105 °C/221 °F	AWG 20 ... 12 solid $\updownarrow$ reusable AWG 18 ... 12 stranded $\updownarrow$ reusable
 LISTED GROUNDING EQUIP 64KA	AWG 22 ... 16 stranded top coated prebonded $\updownarrow$ non-reusable	Do not work under load! Cu/Cu only!
	Cu 1,6/2 Ø JET 20 A 300 V	
<p>Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben! To be sold only with installation instructions!</p> <p>A vendre uniquement avec instructions d'installation !</p> <p>¡Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!</p>		

Product information  
COMPACT  
PUSH WIRE®  
Connectors  
for solid and  
stranded wires

# WAGO

## 2773 Series

2773-40x Cu / Cu



### Wire Removal

Solid - Pull & Twist  
Remove wire  
Stranded - Cut wire  
Discard connector Restrip  
Insert wire in new connector

9970-0966/2773-0002 | 60392602



Made by WAGO in Germany/0905 – [www.wago.com](http://www.wago.com) –  
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG/Hansastraße 27/D 32423 Minden

The WAGO trademarks are brandnames or territorial registered marks of WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.



**Achtung: Handhabungshinweise beachten, Gefahr für Leib und Leben!**

1. Nur von Fachpersonal anzuwenden!
2. Nicht unter Spannung arbeiten!
3. Produkte nicht zweckentfremdet verwenden!
4. Einschlägige Vorschriften beachten!
5. Technische Daten der Produkte beachten!
6. Keine beschädigten Produkte anwenden!
7. Abisolierlänge beachten!
8. Originalzubehör verwenden!
9. Leiter bis zum Anschlag einführen!
10. Nur mit eindrähtigen Leitern wiederverwendbar!

Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!

**Attention : Respecter les indications de la manipulation pour éviter ainsi l'exposition de l'intégrité corporelle et de la vie à un danger !**

1. A utiliser seulement par un personnel spécialisé !
2. Ne pas travailler en présence de tension !
3. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues !
4. Observer les prescriptions d'application !
5. Observer les données techniques des produits !
6. Ne pas utiliser des produits endommagés !
7. Respecter la longueur de dénudage !
8. Utiliser des accessoires originaux !
9. Introduire le conducteur jusqu'à la butée !
10. Réutilisable qu'avec des conducteurs rigides !

A vendre uniquement avec instructions d'installation !

**Attention: Observe operating instructions, danger to life and limb!**

1. To be used by qualified personnel only!
2. Do not touch whilst live!
3. Do not use products for purposes other than those for which it is intended!
4. Observe the relevant regulations!
5. Observe products' technical data!
6. Do not use damaged products!
7. Observe stripped length!
8. Use original accessories only!
9. Insert conductor up to the stop!
10. Only reusable with solid conductors!

To be sold only with installation instructions!

**¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro!**

1. ¡Utilización solamente por un personal especializado!
2. ¡No trabajar en presencia de tensión!
3. ¡No utilizar los productos para otros fines que los previstos!
4. ¡Observar las prescripciones aplicables!
5. ¡Observar los datos técnicos de los productos!
6. ¡No utilizar productos defectuosos!
7. ¡Respectar la longitud de pelado!
8. ¡Utilizar los accesorios originales!
9. ¡Introducir el conductor hasta el tope!
10. ¡Reutilizable exclusivamente con conductor rígido!

Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!

## Product information for the Chinese market

### 导线连接器

注意：遵守操作章程，避免危及人身安全！

1. 必须由专业人员操作
2. 禁止带电触摸
3. 禁止超范围使用该产品
4. 遵守相关规定
5. 遵循产品的技术参数
6. 禁止使用损坏的产品
7. 遵循规定的剥线长度
8. 只能使用原厂附件
9. 导线应插到底
10. 仅连接单股导线时可以重复使用

本产品销售时必须附有安装说明

产地及制造商信息：  
德国/0905  
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastraße 27  
32423 Minden  
www.wago.com

经销商信息：  
万可电子（天津）有限公司天津高新技术产业园  
武清开发区泉汇路5号/301700