




A-A





CLAMPING RANGE Ø5.0 - 10.0MM [0.20 - 0.40]
SHIELDING DIAMETER 3.5 - 8.0 [0.14 - 0.31]

7	1	Ø12.0x1.5mm O-RING	NBR
6	1	PG 11 METAL GLAND CAP (4.VERSION)	Brass(Nickel Plated)
5	1	PG 11 SEAL	CR
4	1	PG 11 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6
3	1	PG 11/M16 EMC PRESSURE RING	Brass(Nickel Plated)
2	1	PG 11/M16 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 11/ M16x1.5 EMC CABLE GLAND BODY(TL6)	Brass(Nickel Plated)
No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
Part List / Parça Listesi			

Revision Revizyon	No Nu.	Item No Unsur Nu.	Date Tarih	Request No Talep No	Realised By Gerçekleştiren	Approved By Onaylayan
Teknik resim güncellendi	01	-	19.02.2014	-	M.KOCAOĞLU	Y.ALBUKREK

Drawing Number / Resim No	2872	M16x1.5 EMC CABLE GLANDS (EURO) (PG11) TL6 M16x1.5 EMC RAKOR EURO (PG11) TL6				
1st Discl.Request #/Y.Yn.Tal.No	15-089					
Bimed Code / Bimed Kodu	BMEM-E1(M16T)TL6					
Reference Number / Ref. No	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	N/A
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	03.08.2012				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-				

Scale / Ölçek	Form
7/2	A3

bimed

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)	Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
	0,5≤...<3	±0,05
	3≤...<6	±0,05
	6≤...<30	±0,10
	30≤...<120	±0,15
	120≤...<400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG 11 - M16 EMC (UZUN YAYLI)\M16x1.5 EMC RAKOR EURO (PG11) TL6.idw