





CLAMPING RANGE Ø5.0 - 10.0 [0.2 - 0.39]
SHIELDING DIAMETER 3.5 - 8.0 [0.14 - 0.31]

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
6	1	PG 11 METAL GLAND CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 11 SEAL	CR
4	1	PG 11 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 11/M16 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 11/M16 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 11/NPT 3/8" EMC GLAND BODY (TL11.5)	Brass (Nickel Plated)

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Requred By İsteyen	Aproved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	-	NPT 3/8" EMC RAKOR (PG11) TL11.5 NPT 3/8" EMC CABLE GLAND (PG11) TL11.5			
Reference Number / Ref. No	-				
Bimed Code / Bimed Kodu	BNEM-E1 (NPT3/8"T)				
Customer Code / Müşteri Kodu	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık 41,882 g
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-	
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	12.12.2012			
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-			

Scale / Ölçek	Form
3.8:1	A3

bimed

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\NPT MONTAJLAR\NPT 3-8 EMC RAKOR (PG11) TL11.5.idw