




A-A





CLAMPING RANGE Ø7.5 - 14.0 [0.3 - 0.55]
SHIELDING DIAMETER 5.5 - 11.5 [0.22 - 0.45]

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
6	1	PG 16 METAL CABLE GLAND CAP (4.VER)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG16 SEAL	CR
4	1	PG 16 PLASTIC INSERT (4.VERSIYON)	PA6 V2
3	1	PG16/M20 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 16/M20 EMC GLAND SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 16/NPT 1/2" EMC GLAND BODY (TL15)	Brass (Nickel Plated)

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Requred By İsteyen	Aproved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	-
Reference Number / Ref. No	-
Bimed Code / Bimed Kodu	BNEM-E2(NPT1/2"T) TL15
Customer Code / Müşteri Kodu	-
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK

NPT 1/2" EMC RAKOR (PG16) TL15
NPT 1/2" EMC CABLE GLAND (PG16) TL15

Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık
-		-	68,492 g
12.12.2012			
-			

Scale / Ölçek: 3:1
Form: A3

bimed

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\NPT MONTAJLAR\NPT 1-2 EMC RAKOR (PG16) TL15.dtw