








CLAMPING RANGE Ø16.0 - 25.0 [0.63 - 0.98]
SHIELDING DIAMETER 12.0 - 20.0 [0.47 - 0.79]

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
7	1	Ø31x2.0 O-RING	NBR
6	1	PG 29 GLANDS CAP (4. VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG 29 SEAL	CR
4	1	PG 29 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 29/M32 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 29/M32 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 29/PG 29 EMC GLAND BODY (TL9)	Brass (Nickel Plated)

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Requred By İsteyen	Aproved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	-	PG 29 EMC RAKOR (PG29) TL9 PG 29 EMC CABLE GLAND (PG29) TL9				
Reference Number / Ref. No	-					
Bimed Code / Bimed Kodu	BSEM-E7 (Pg29T)					
Customer Code / Müşteri Kodu	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	187,406 g
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	18.12.2012				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-				

Scale / Ölçek	Form
2.5:1	A3

bimed

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG MONTAJLAR\PG 29 EMC RAKOR (PG29) TL9.idw