




A-A





CLAMPING RANGE Ø30.0 - 38.0 [1.18 - 1.5]
SHIELDING DIAMETER 26.0 - 34.0 [1.02 - 1.34]

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
7	1	Ø45x2.0 O-RING	NBR
6	1	PG 42 GLANDS CAP (4.VERSION)	Brass (Nickel Plated)
5	1	PG42 SEAL	CR
4	1	PG 42 PLASTIC INSERT (4.VERSION)	PA6 V2
3	1	PG 42/M50 EMC PRESSURE RING	Brass (Nickel Plated)
2	1	PG 42/M50 EMC SPRING	CuBe (Tin Plated)
1	1	PG 42/PG 42 EMC GLAND BODY (TL12)	Brass (Nickel Plated)

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Letter Harfi	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Requred By İsteyen	Aproved By Onaylayan
-	-	-	-	-	-	-

Drawing Number / Resim No	-	PG 42 EMC RAKOR (PG42) TL12 PG 42 EMC CABLE GLAND (PG42) TL12				
Reference Number / Ref. No	-					
Bimed Code / Bimed Kodu	BSEM-E9 (Pg42T)					
Customer Code / Müşteri Kodu	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	N/A
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	18.12.2012				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-				
Scale / Ölçek: 1.5:1	Form: A3					

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)

Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
0,5≤...<3	±0,05
3≤...<6	±0,05
6≤...<30	±0,10
30≤...<120	±0,15
120≤...<400	±0,20

bimed

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\12 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\4 GEN CABLE GLANDS\PG MONTAJLAR\PG 42 EMC RAKOR (PG42) TL12.idw