


Links: EFM/ELM
 Rechts: Querschnitt EFM/ELM
 1 Flanschbefestigungsschrauben
 2 Montageflansch für drei Kontaktelemente



Left: EFM/ELM
 Right: Cross section EFM/ELM
 1 Flange fastening screws
 2 Mounting flange for three contact elements

À gauche: EFM/ELM
 À droite: Coupe transversal EFM/ELM
 1 Vis de fixation des brides
 2 Brides de montage pour trois éléments de contact

Bei der Montage der Flansche (2) EFM bzw. ELM ist zu beachten, dass das Anzugsdrehmoment für die beiden Flanschbefestigungsschrauben (1) von 0,6 Nm nicht überschritten wird.

During assembly of the EFM or ELM flanges (2) it must be heeded that the tightening torque for both flange fastening screws (1) of 0.6 Nm is not exceeded.

Veiller lors du montage des brides (2) EFM ou ELM à ne pas dépasser le couple de serrage de 0,6 Nm pour les deux vis de fixation des brides (1).

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. In dieser Anleitung genannte Daten sind sorgfältig geprüfte typische Serienwerte.

Subject to technical modifications and errors. The data specified in these instructions are carefully checked typical standard values.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les données mentionnées dans cette notice sont des valeurs standards typiques contrôlées avec soin.